


# 真空吸盘 半导电性硅橡胶

吸盘直径:  $\phi 4$ 、 $\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 13$ 、 $\phi 16$


吸盘形状: 平型带沟

RoHS

- 缓慢释放静电，防止电子零部件损坏



- 表面电阻:  $10^6 \sim 10^9 [\Omega]$




ZP3-□HS□

SMC

'18-C698

# ZP3-□HS□

## 型号表示方法



吸盘形状:平型带沟 ● 吸盘材质:半导体性硅橡胶

### ① 真空引出方向

无记号	吸盘单体
T	纵
Y	横

### ② 吸盘直径

04	φ4
06	φ6
08	φ8
10	φ10
13	φ13
16	φ16

### ③ 缓冲器规格

J	可回转
JB	可回转、带衬套
K	不可回转

### ④ 缓冲行程

行程(mm)	缓冲器规格		
	J	JB	K
3	●	—	●
6	●	—	●
10	●	—	●
15	—	●	●
20	—	●	●

## 带连接器

### ⑤ 连接螺纹/⑥ 真空引出口

○:ZP3-T/纵向 ●:ZP3-Y/横向

螺纹形状	⑤ 连接螺纹		⑥ 真空引出口		吸盘直径(mm)				
	记号	连接螺纹	引出形状	记号	真空引出口	φ4-φ8	φ10-φ16		
外螺纹	A5	M5×0.8	—	无记号	—	○	○		
			A10	M10×1	内螺纹	B5	M5×0.8	○	—
					快换接头	02	φ2	○	—
					倒钩接头	04	φ4	○	—
					U2	φ2聚氨酯管适用	○	—	
			U4	φ4软管适用 <sup>※1</sup>	○	—			
	A12	M12×1	内螺纹	B5	M5×0.8	—	○		
			快换接头	02	φ2	—	○		
			04	φ4	—	○			
			06	φ6	—	○			
			U2	φ2聚氨酯管适用	—	○			
			U4	φ4软管适用 <sup>※1</sup>	—	○			
内螺纹	B5	M5×0.8	—	无记号	—	○	○		
			内螺纹	B5	M5×0.8	●	●		
			快换接头	02	φ2	●	●		
			04	φ4	●	●			
			06	φ6	—	●			
			倒钩接头	U2	φ2聚氨酯管适用	●	●		
U4	φ4软管适用 <sup>※1</sup>	●	●						
U6	φ6软管适用 <sup>※1</sup>	—	●						

※1 使用软尼龙管、聚氨酯管配管

## 带缓冲器

### ⑥ 真空引出口

○:ZP3-T/纵向 ●:ZP3-Y/横向

	记号	真空引出口	吸盘直径(mm)	
			φ4-φ8	φ10-φ16
内螺纹	B5	M5×0.8	○●	○●
快换接头	02	φ2	○●	○●
	04	φ4	○●	○●
	06	φ6	—	○●
倒钩接头	U2	φ2聚氨酯管适用	○●	○●
	U4	φ4软管适用 <sup>※1</sup>	○●	○●
	U6	φ6软管适用 <sup>※1</sup>	—	○●

※无螺纹连接可选项。

※1 使用软尼龙管、聚氨酯管配管

※吸盘、安装螺母、接头为同包出厂(未组装)。

规格及外形尺寸图(吸盘单体、带连接器、带缓冲器)与ZP3系列相同。详情请参见本公司官网的产品目录。



### ⚠ 安全注意事项

请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。

## SMC(中国)有限公司

地址:北京经济技术开发区兴盛街甲2号  
电话:010-67885566  
http://www.smc.com.cn

邮编:100176  
传真:010-67882335

## SMC代理商

Ⓔ 本产品样本所涉及的产品,可能会发生变更,恕不另行通知,敬请谅解。

© SMC (China) Co., Ltd. All Rights Reserved

YU A